

## MICRO200HF - SENSOR AE MINIATURA DE BANDA ANCHA DE 500-4500 KHZ




**SKU:** N / A | **Categorías:** [Miniatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES


Micro200HF - Sensor AE miniatura de banda ancha de 500-4500 kHz

Dibujo de esquema



Micro200HF - Sensor AE miniatura de banda ancha de 500-4500 kHz

Tablas de calibración



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El sensor MICRO-200HF tiene una buena respuesta de frecuencia en el rango de 500 a 4500 kHz. Su pequeño tamaño y su gran ancho de banda hacen que el sensor sea un candidato ideal para aplicaciones donde las señales AE de alta fidelidad de múltiples modos son una necesidad. El sensor presenta un conector microdot de diámetro pequeño que sale del costado del sensor.

### Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO