

MICROLOG SP3 CON SENSOR DE POTENCIAL DE AGUA DEL SUELO



SKU: N / A | **Categorías:** [Kits de registro de datos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

Bloque de yeso o sensores de marca de agua

Rango de medición de hasta

-1.5 MPa (bloque de yeso)

-0.2 MPa Marca de agua

Accesorios necesarios:

Cable de datos IrDA / USB

[Hoja de Datos](#)

[Manual de Usuario](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO