

MICROSCOPIO DIGITAL BELLO-MICDIG-Y4



El microscopio digital es la innovación del microscopio, se rompió a través del punto alto funcional del microscopio y creó una época en microscopía.

SKU: Bello-MicDig-Y4 | **Categorías:** [Microscopio Digital](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mediante el rediseño de la trayectoria de la luz del microscopio, se establecieron los sensores CMOS en el tubo trinocular de la cabeza del microscopio, se recibió la imagen a través del CMOS, se envió a la computadora en la forma de señal digital y se reprodujo la Imagen en real en el monitor de la computadora. La tecnología digital se aplica a los microscopios. El software de la medición de la imagen ha sido desarrollado para el microscopio digital y la imagen de un vistazo para los usuarios. La imagen se muestra en el monitor de la computadora más allá de las mil veces más que la imagen que se ve en el ocular, y esto hace que la observación de las muestras sea mucho más clara y conveniente.

Especificaciones		Modelo
Cabeza de visualización		Bello-MicDig-Y4
	Cabeza binocular digital de compensación libre CMOS de 1.3 Mega pixeles	●
	Inclinada a 30 ° (55mm-75mm)	
Ocular	WF10x/22mm	●
Objetivo	Objetivos acromáticos infinitos 4 × 10 × 40 × (s) 100 × (s) Aceite	●
Condensador	N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma de iris y filtros	●
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino del enfoque	●
	Valor de escala 0.002mm	
Recolector	Alto brillo estacionario	●
	Iluminación	
Fuente de luz	Bombilla halógena 6V20W. AC85V-230V brillo ajustable	●
Disco compacto	Software del controlador (adecuado para Windows XP / Vista)	●
	Software profesional para microscopio digital (Imagen	
	Previa, Medición, Proceso de Imagen) Manual de Operación	
	Para instalar drover y software	
Accesorio opcional	Ocular: WF16 × WF20 ×	
	Objetivos: 20 × 60 (s)	
	Objetivos: 4 × 10 × 20 × 40 × (s) 60 × (s) 100 × (s) Aceite	
	2.0Mega, 3.0 Mega, 5.0 Mega píxeles,	
	Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48mm-75mm)	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación ($\geq$-LX)	6V/20W AC , 85V-230V , AC , Bombilla halogena , regulable
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Aumento del Objetivo	100x , 10x , 40x , 4x , Aceite , Acromatico Infinito
Ocular Microscopio	WF10X/22mm