

MINI BOMBA PERISTÁLTICA COMPACTA SERIE I- MARCA BELLTRONIC



| | | |
|------------------------|---|---|
| Modelo | BellBombPerisCompMini-01 | BellBombPerisCompMini-02 |
| Unidad | Mini Bomba | |
| Cabeza de bomba | Mini Bomba 01 | Mini Bomba 02 |
| Canal | 1 | 2 |
| Tubería | 13# 14# 16# 25# | 1*1 2*1 2.5*1 |
| Caudal (mL/min) | 0.0024--8.28 0.0112--33.88 0.0394--114.31 0.0652--190.00 | 0.005--15.01 0.018--54.63 0.0256--76.84 |
| Rango de caudal | 0.0024-190mL/min | |
| Rango de Velocidad | 0.1-300rpm, reversible | |
| Precisión de Velocidad | 0.1rpm | |
| Precisión del caudal | 0.01ml | |
| Tipo de motor | Motor paso a paso 42 | |
| Pantalla | OLED | |
| Método de control | Máscara de teclado | |
| Control Externo | 0-5V, 0-10V, 4-20mA; interfaz de comunicación RS485, protocolo MODBUS. | |
| Consumo | <15W | |
| Fuente de poder | 24V CD con adaptador | |
| Condición de Trabajo | Temperatura Ambiente 0~40°C Humedad Relativa <80% | |
| Tamaño de Unidad | 110*120*120mm | |
| Peso de Unidad | 0.8kg | |
| Tasa de IP | IP31 | |

SKU: N / A | Categorías: [Bomba Peristáltica](#) |

VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | SKU / Modelo |
|---|--------------------------|-------------|------------------|
|  | BellBombPerisCompMini-02 | *Canal: 2 | Any SKU / Modelo |
|  | BellBombPerisCompMini-01 | *Canal: 1 | Any SKU / Modelo |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- * Bajo consumo de poder
- * Carcasa de acero inoxidable 304, Resistente a la corrosión. (BellBombPerisCompMini)
- * Soporte RS485 con protocolo MODBUS, Conveniente conectar con el PLC.
- * Diseño incorporado, de pequeño volumen, apto para instalación en otros instrumentos. (BellBombPerisCompMini)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso N/D

Dimensiones N/D

SKU / Modelo

COTECNO