

## MINI CENTRÍFUGA DE ALTA VELOCIDAD BELLMINCENHS-21K



### Mini centrífuga de alta velocidad, BellMinCenHS-21K

Max. Velocidad: 21000rpm

Max. RCF: 30642xg

Rango de Tiempo: 1min~99min

Ruido de trabajo: ≤ 60dB(A)

**SKU:** B-01-19-0025 | **Categorías:** <u>Centrifugadoras de Laboratorio</u> |



#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Centrifugadora universal de alta y baja velocidad, buena compatibilidad con múltiples rotores.

Tamaño medio y buena compatibilidad con pantalla LED.

Control por microordenador y accionamiento por motor de conversión de frecuencia de CA.

Protección contra sobrevelocidad, sobrecalentamiento y desequilibrio con bloqueo automático de la tapa.

Cálculo automático de RCF, RPM y RCF cambiando libremente.

Control de aceleración y desaceleración de hasta 10 niveles.

Botón de centrifugado de corta duración.

Peso bruto

Aceleración / desaceleración, RPM, velocidad y RCF se pueden personalizar en base a la solicitud.

#### Modelo BellMinCenHS-21K Codigo SKU B-01-19-0025 RPM máximas 21000rpm RCF máx. 30642xg Capacidad máxima 4×750ml 1min~99min Rango de tiempo Revoluciones/min ±10r/min Alimentación eléctrica AC 220±22V 50Hz 10A Alimentación 750W Ruido de trabaio $\leq 60dB(A)$ Diámetro de la cámara Φ420mm Dimensiones (L×A×H) 560×460×400(mm) Dimensiones del embalaje 640×530×470(mm) Peso neto 45kg

50kg



# INFORMACIÓN ADICIONAL