

MINIKIN I-LINE



SKU: N / A | **Categorías:** [Sensores de registro de datos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

Medición de temperatura, humedad del aire, radiación global y fotosintéticamente activa en varias combinaciones. Cerramiento estanco. Acceso a datos infrarrojos

Típica duración de la batería de cuatro años, capacidad de memoria de al menos un año.

Modelos disponibles:

Minikin Tie

temperatura; 20 mm de diámetro, plástico blanco o negro o caja de acero inoxidable sumergible hasta 20m

Minikin THi

temperatura y humedad (aire); 30 mm de diámetro, caja de acero inoxidable

Minikin RTi / QTi

radiación global / PAR y temperatura; iDiámetro de 30 mm, caja de acero inoxidable, óptica de vidrio! sumergible hasta 10m

Minikin RTHi / QTHi

radiación global / PAR (i óptica de vidrio!), temperatura y humedad (aire); construido en blindaje de radiación de aluminio, con recubrimiento en polvo.

Este sensor triple combinado con un conjunto de pluviómetros independiente hace que una pequeña meteostación sea adecuada para calcular la evapotranspiración potencial y el balance hídrico anual. Este kit recopila datos de 30 minutos durante dos años y es fácil de mover a otro lugar.

Descargar[Hoja de Datos](#)[Manual de Usuario](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO