

MINILOGGER 4 CANALES DE ADQUISICIÓN DE DATOS DIGITALES, 110 / 220V - HM-2330D.3F



SKU: HM-2330D.3F | **Categorías:** [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona cuatro entradas individuales de indicador digital con un suministro de excitación de instrumentación de 5 VDC. El miniLogger digital es ideal para usar con indicadores digitales. Proporciona almacenamiento de datos para 1000 lecturas por canal.

MiniLoggers

Especificaciones adicionales características:

- Cuatro canales con adquisición de datos en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada
- Interfaz RS232 para computadora o impresora
- Salida USB con el uso del cable HM-000379
- Almacenamiento de datos de prueba no volátil y calibración del instrumento
- Reloj en tiempo real con respaldo de batería
- Conversación automática de calibración de instrumentos entre unidades inglesas o imperiales y unidades SI o unidades métricas
- Configuración de prueba y selección a través del teclado
- Activación automática de datos de registro de prueba
- Ver datos de prueba registrados a través de la pantalla LCD
- Tasa de registro tan rápido como 0.1 segundos / lectura
- Se incluye software basado en Windows para ver y exportar datos de prueba en un archivo de formato Excel con funciones plug and play.
- Se pueden conectar hasta dieciséis unidades a una computadora.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO