

MÓDULO DE DOBLADO DE CUATRO PUNTOS



DESCRIPCIÓN

Módulo de doblado para pruebas dinámicas de doblado de cuatro puntos con muestras de asfalto prismático de 50 x 50 x 470 mm o 70 x 70 x 470 mm. El módulo está en uso con marcos de máquinas:

20-60200 - 10 kN
20-60300 - 50 kN
20-60400 - 100 kN

El módulo de doblado de cuatro puntos está controlado por software y las muestras están fijadas por cuatro servotransmisores eléctricos de bucle cerrado con rotación libre y traslación de carga. La adquisición de datos y la evaluación y el control de las pruebas se controlan de forma completamente automática mediante el software DYNASOFT. El módulo está equipado con célula de carga, transductor y software. La cámara climática y el marco de prueba deben pedirse por separado.

Tecn. Datos:

- Carga 5 kN
- Precisión 0.1%
- Transductor de desplazamiento ± 5 mm.
- Precisión 0,001 mm
- Recorrido del pistón ± 5 mm
- Frecuencia 0.1 bis 30 Hz.
- Rango de temperatura -20 ° bis 60 ° C
- Sistema de sujeción clampaautomático
- Dimensión de la muestra 50 x 50 x 470 mm.
o 70 x 70 x 470 mm

- Pinzas de muestra 4
- Distancia entre pinzas 118.5 mm
- Dimensión app. 500 x 200 x 350 mm
- Peso aproximado. 20 kg



SKU: 20-62000 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL