

MOLDE DE CEMENTO



Características generales

Se utiliza para producir las muestras de mortero para pruebas de compresión y flexión.

Hecho de acero de dureza, se ajusta a las especificaciones mencionadas anteriormente.

Todas las dimensiones y especificaciones cumplen con los estándares relacionados.

La tolva de alimentación se utiliza para llenar moldes de cemento de 40x40x160 mm. Hecho de aluminio fundido.

SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [ASTM C109](#), [BS 4550](#), [EN 196-1](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B-01-03-08-270101	Dimensiones(cm): 300x190x70 Peso(kg): 7	B-01-03-08-270101
	B-01-03-08-270201	Dimensiones(cm): 110x230x60 Peso(kg): 3	B-01-03-08-270201

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B-01-03-08-270301	Dimensiones(cm): 100x130x90 Peso(kg): 3,5	B-01-03-08-270301
	B-01-03-08-270401	Dimensiones(cm): 90x340x40 Peso(kg): 4	B-01-03-08-270401

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

Se utiliza para producir las muestras de mortero para pruebas de compresión y flexión.

Hecho de acero de dureza, se ajusta a las especificaciones mencionadas anteriormente.

Todas las dimensiones y especificaciones cumplen con los estándares relacionados.

La tolva de alimentación se utiliza para llenar moldes de cemento de 40x40x160 mm. Hecho de aluminio fundido.

Normas:

EN 196-1, ASTM C109, BS 4550

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
BellMolCem-07	B-01-03-08-270101	Molde de cemento de gres bandas, 400x40x160 mm	300x190x70	7
BellMolCem-03	B-01-03-08-270201	Molde de cemento de cubo de tres bandas, 50x50x50 mm	110x230x60	3
BellMolCem-35	B-01-03-08-270301	Molde de cemento de cubo, 70.7 mm	100x130x90	3,5
BellMolCem-04	B-01-03-08-270401	Molde de cemento de prisma de dos bandas, 25x25x285 mm	90x340x40	4

Accesorio/ Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Peso (kg)
B-01-03-08-270501	incerto de acero para B-01-03-08-270101. (paquete de 10)	-	-
B-01-03-08-270601	Varilla de referencia, 160mm	160	-
B-01-03-08-270701	Tolva de alimentación para B-01-03-08-270101	210x200x40	2
B-01-03-08-270801	Inserto de acero para B-01-03-08-270401 (paquete de 10)	-	-
B-01-03-08-270901	Varilla de referencia, 305 mm	305	-

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO