


MOLDE ELÁSTICO DE RECUPERACIÓN -H-1030



SKU: H-1030 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T301](#), [ASTM D5892](#), [ASTM D6084](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Molde para hacer briquetas de prueba para usar con cualquier máquina de prueba de ductilidad. El molde de briquetas H-1030 tiene lados rectos para uso en pruebas forzadas. Requiere placas base H-1090 o H-1090.3. Cuatro segmentos de latón de enclavamiento mecanizados con precisión son intercambiables con las mismas partes de diferentes moldes; no se necesitan marcas de identificación de piezas para emparejar. Las piezas finales, diseñadas para sostener especímenes alargados, están provistas de orificios de montaje.

El molde elástico de recuperación admite los siguientes estándares: [ASTM D5892](#), [ASTM D6084](#), AASHTO T301

- [Manuales](#)
- [Normas](#)

[H-1030_H-1080_man_0111](#) (Manual del producto PDF)

[ASTM D5892](#)

[ASTM D6084](#)

AASHTO T301

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO