

## MOLINO DE BOLAS PLANETARIO HORIZONTAL LIGERO - MARCA BELLTRONIC



### Características:

1. Estructura horizontal de las ollas de molienda.
2. Equipo especial con poco ruido.



Mecanismo Planetario



Control del convertidor de frecuencia



Agujero de ventilador de refrigeración



Varilla neumática

Modelo	BellMolPlanHoriz-2L
Capacidad	2L
Volumen de cada capacidad	50-500ml
Cantidad de frascos	4 pcs

Fuerza de motor(KW)	0.75
Rango de tiempo de ejecución ( min)	1-9999
Tiempo de funcionamiento recíproc (min)	1-999
Revolución de velocidad ajustable ( rpm)	35-335
Rotación( rpm)	70-670
Ruido	≤60±5 db
Modo de transmisión	Transmisión de engranajes
Modo de trabajo	2 o 4 ollas se pueden utilizar cada vez
Volumen máximo de carga	Dos tercios del volumen de la olla
Tamaño de alimentación	Material suave y crujiente <10mm, Otros materiales <3mm
Granularidad de salida	La granularidad mínima se puede alcanzar a 0.1pm
Modo de ajuste de la velocidad de rotación	Convertidor de frecuencia con regulación de velocidad continua
Fuente de alimentación	AC 110/220V , 50/60Hz
Modo de control de velocidad	Control de frecuencia
Dimensión(mm)	700*570*520
Tamaño del paquete(mm)	800*610*670
Peso neto(kg)	105
Peso bruto(kg)	123

**SKU:** BellMolPlanHoriz-2L | **Categorías:** [Molino de bolas planetario](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO