


MOLINO DE DISCOS



El molino de discos neumáticos se utiliza para pulverizar el suelo, rocas, cemento, piedra caliza, cerámica, óxidos metálicos, etc. materiales rígidos y frágiles.

SKU: N / A | **Categorías:** [Procesamiento de minerales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Características generales](#)
- [Especificaciones técnicas](#)
- [accesorios / repuestos](#)

El molino de discos neumáticos se utiliza para pulverizar el suelo, rocas, cemento, piedra caliza, cerámica, óxidos metálicos, etc. materiales rígidos y frágiles.

Se suministra con un juego de molienda de acero estándar de 800 cc.

El juego de molienda de acero de 100 cc está disponible como opcional y debe pedirse por separado.

La pérdida de material es mínima durante la pulverización.

El juego de molienda de acero hace vibrar el vaso de molienda y la pulverización se lleva a cabo mediante un disco en el vaso.

Con el sistema de polea de correa, logra vibración tridimensional al mover el eje.

El tamaño de alimentación del material es <20 mm y la finura final para % 85 del material molido es <0.075 mm, dependiendo del material de alimentación y la configuración / configuración del instrumento.

El molino de discos neumáticos está diseñado de tal manera que el polvo no se escape durante la operación. El nivel de emisión de ruido según la atmósfera de trabajo es máximo de 85 dB.

El cuerpo interno está cubierto con material de aislamiento acústico ignífugo y se evita la entrada de polvo y suciedad en los materiales, como el motor y el eje.

El mecanismo de cobertura ha sido diseñado adecuadamente en términos de seguridad y salud ocupacional.

El molino de discos neumáticos tiene un mecanismo de bloqueo y una cubierta para cinco aislamientos acústicos.

Hay un temporizador ajustable.

El molino de discos neumáticos se detiene cuando la puerta se abre o la presión del aire disminuye, automáticamente.

El compresor de aire debe pedirse por separado.

Modelo	Código de producto	Nombre de producto	Dimensiones (cm)	Fuente de alimentación
BellMoDis-380	B-01-03-10-110101	Molino de disco neumático	100x75x130	380 V, 50-60 Hz, 3 ph

Código de producto	Nombre de producto	Tamaño (cc)
B-01-03-10-110201	Juego de molienda de acero	100
B-01-03-10-110301	Juego de molienda de acero	800

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO