


MOLINO DE TRIPLE RODILLO



Se utiliza en la preparación de ungüentos, masas y productos similares. La producción es de 2 Kg Hasta 12 kg según la composición del material. Tiene tres rodillos rígidos de acero inoxidable, de 110 mm de largo y 50 mm de diámetro, producen la acción de rodadura.

Tiene dos rodillos exteriores que están soportados por resortes para eliminar la posibilidad de dañar los rodillos o el mecanismo de operación. El espacio entre los rodillos se puede ajustar girando un tornillo de mariposa.

Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal de trabajo.

SKU: B-01-24-02-07-0200 | **Categorías:** [Accesorios de molienda: molino de bolas y rodillo triple](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

Código Del Producto

B-01-24-02-07-0200

Modelo	BellMolTriRod-20
Capacidad de trabajo (kg)	2 a 12 Kg
Peso neto (kg)	12 Kg
Peso bruto (kg)	20 Kg.
Dimensiones	11.5 'x 10 "x 6" pulgadas.
Embalaje	13 "x 12" x 8 "pulgadas.

COTECNO