

## MOLINO DE VIBRACIÓN 75KW



**SKU:** B-01-53-0200-0103 | **Categorías:** [Triturador de mandíbula](#), [Trituradoras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los molinos de varillas tienen fresado y molienda en las fuerzas de fricción de las varillas junto con la vibración.

Nuestros molinos están diseñados de acuerdo con los procesos para hacer sistema húmedo y seco.

Los factores necesarios para determinar el tamaño del molino, el tamaño del grano de conservación, el tamaño del grano del producto, las propiedades del mineral, las opciones disponibles y el concepto de procesamiento de opciones.

	<b>Tipo:</b>	<b>Bell-MolVib-D200</b>	<b>Bell-MolVib-D300</b>	<b>Bell-MolVib-D500</b>
Código SKU		B-01-53-0200-0101	B-01-53-0200-0102	B-01-53-0200-0103
Diámetro:		200	300	500
Largo:		1500	2400	3500
Longitud de rendimiento (KG/H):		20-500	50-2500	200-10.000
Poder:		5.5KW	25KW	75KW

COTECNO