

MOSTRADORES DE POLICARBONATO



SKU: N / A | **Categorías:** [Medición de Flujo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mostradores de Policarbonato Información del producto:

Estos contadores de volcado de policarbonato con un volumen de la bandeja de volteo de 0,1 l son particularmente adecuados para determinar caudales pequeños y pueden usarse hasta una descarga máxima de 5 l / min. Ofrecen una alternativa económica a los contadores de vuelco V2A pero son igualmente resistentes a la intemperie. Además, a diferencia de los mostradores de inflexión V2A, son inocuos para los alimentos y, por lo tanto, también pueden desplegarse en agua potable. Se puede llenar una muestra del 1% del volumen en el matraz de recogida de PE de 250 ml por volcado. El número de acciones de vuelco es registrado por un sensor REED que puede conectarse a un registrador de datos. En el caso de dispositivos individuales, se recomienda un registrador de datos de 1 canal (por ejemplo, Easy-log). Bajo pedido, los mostradores de policarbonato se pueden suministrar con soporte de pared o soporte de base.

Ventajas:

- Económico.
- Ligero.
- Alimentos seguros.

Especificaciones Técnicas:

Flujo:	max. 5 l/min
Volumen de la bandeja basculante:	0,1 l
Precisión de la medición:	± 1 g puesto a 100 g

Detalles de pedido:

Art.-Nr.: 191100 0.1 l con muestreo.

Productos relacionados:

- Soporte base Adecuado para mostrador de policarbonato.
- Soporte de pared Adecuado para mostrador de policarbonato.

Descargas:

 [Datenblatt](#)

 [Data Sheet](#)

 [Bedienungsanleitung](#)

 [Manual](#)

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

COTECNO