


MOTOR HIDRÁULICO DE 4 VELOCIDADES MONTADO - DIÁMETRO INTERIOR DEL NÚCLEO



Motor hidráulico montado en 4 velocidades

- 160/320/480/960 RPM a 12 GPM
- RPM mínimo -110 a 8 GPM
- Máximo RPM-1600 a 20 GPM
- Capacidad de perforación de 12" sin extensión
- Capacidad de perforación de 24" con extensión



SKU: N / A | **Categorías:** [Motores De Perforación](#) |

COTECNO