

## NANO30 - SENSOR AE MINIATURA DE 150-750 KHZ CON CABLE COAXIAL INTEGRAL



SKU: N / A | Categorías: [Miniatura](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Descripción del producto

El sensor AE miniatura Nano-30 tiene una respuesta resonante a 300Khz y una buena respuesta de frecuencia en el rango de 125 - 750 kHz. Su tamaño hace que el sensor sea un candidato ideal para aplicaciones donde el tamaño pequeño es importante. El sensor presenta un pequeño cable coaxial integral de 1 metro que sale del lado del sensor con un conector BNC en el extremo.

### Especificaciones y detalles

Sensibilidad máxima, Ref. V / (m / s):  
62 dB

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO