

B-740 | BOMBA DE VACÍO DE PISTÓN SIN ACEITE



- Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar.

SKU: B-740 | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nº de pistones	2
Tasa de flujo		24 LPM
Vacío máximo		740 mmHg/29,1" Hg
RPM		1750
Potencia de motor		85W- Protección térmica
Peso		5,05 Kg
Dimensiones máximas en mm		CxLxA (230x150x207)
Variaciones eléctricas		220v/50Hz 220v/60Hz 127v/60Hz
IP-20		
Alta resistencia química		Opcional

COTECNO