

CÁMARA SEESNAKE NORMAL



SKU: N / A | **Categorías:** [Carretes y cámaras](#), [Desagües y alcantarillado](#), [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección por vídeo de desagüe y alcantarillado](#), [Inspección Y Localización](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

```
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left"
overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/2"
tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none"
column_border_style="solid"][tabbed_section style="default" alignment="left"][/tabbed_section][vc_column]
column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1"
background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/2" tablet_text_alignment="default"
phone_text_alignment="default" column_border_width="none" column_border_style="solid"][vc_row_inner
column_margin="default" text_align="left"][vc_column_inner column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" width="1/1" column_border_width="none"
column_border_style="solid"][vc_column_text]
```

Cámara SeeSnake® normal

Los sistemas de inspección de vídeo SeeSnake ofrecen fiabilidad y rendimiento sin igual en un conjunto muy resistente. Cada sistema ofrece:

- Elija entre una cámara SeeSnake normal o las cámaras autonivelantes para obtener imágenes verticales siempre.
- Óptima duración del conjunto de resortes de la cabeza de cámara, totalmente en acero inoxidable templado.
- Resistentes luces de gran intensidad que ofrecen visualización y duración excepcionales.
- Los transmisores flexibles facilitan la localización y son compatibles con los localizadores RIDGID®.
- Pueden utilizarse con cualquier monitor o grabadora SeeSnake.
- Tuberías de 2" a 12" (5 - 30 cm), longitud máxima de 325 pies (99 m).
- La amplia gama de diámetros de tubo hace que este sistema sea ideal para necesidades de inspección muy diversas.

```
[vc_column_text][vc_column_inner][vc_row_inner][vc_column][vc_row][vc_row type="in_container"
full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left"
overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/1"
tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none"
column_border_style="solid"]
```

```
[vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center"
text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" width="1/1" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default"
column_border_width="none" column_border_style="solid"][tabbed_section style="default"
alignment="left"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]
```

COTECNO