

COMPROBADOR DE CARROCERIA MG-101



- Es un probador de bolsillo que permite verificar el estado del cuerpo del automóvil y determinar el grosor de la capa de barniz (laca).
- Buena calidad y precisión por un precio razonable.
- Permite verificar si el automóvil ha sido pintado por segunda vez o si el cuerpo ha sido reparado después de un choque.
- Hace posible encontrar dónde se ha colocado el relleno y qué tan grueso es.
- Es posible verificar si el automóvil ha sido bien reparado o si los lugares difíciles se acaban de llenar.
- La escala de 6 niveles permite estimar el grosor de la capa medida con mayor precisión que con el uso de otros probadores.
- El probador está listo para funcionar sin ninguna preparación.
- La carcasa impermeable permite el trabajo incluso durante la lluvia.
- La función de apagado automático protege las baterías contra la descarga.
- El manual del usuario incluye los datos sobre el grosor típico del barniz en los automóviles e información sobre la forma de evaluar la calidad de las reparaciones.
- Garantía 24 meses.

Gamas (µm)

0 / 150
150 / 200
200 / 350
350 / 500
500 / 1000
1000 / 1200
sobre 1200

Precisión / dimensiones / peso / fuente de energía

Precisión 5%
Longitud de probador 145mm
Con protector de la taza 160 mm
Diámetro \varnothing 26 mm
Peso 55 g
Fuente de alimentación: 3 pilas x LR44

SKU: BELLMG-101 | **Categorías:** [Serie 100](#) |

COTECNO

COTECNO