

HM-1230.XX*



SKU: N / A | Categorías: [Sin categoría](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[HM-1230.20](#) Celda de permeabilidad de anillo fijo 2.0"

[HM-1230.242](#) Celda de consolidación de permeabilidad 2.42"

[HM-1230.25](#) Celda de consolidación de permeabilidad 2.5"

[HM-1230.30](#) Celda de consolidación de permeabilidad 3.0"

[HM-1230.40](#) Celda de consolidación de permeabilidad 4.0"

[HM-1230.50](#) Celda de consolidación de permeabilidad 50mm

[HM-1230.70](#) Celda de consolidación de permeabilidad 70mm

[HM-1230.75](#) Celda de consolidación de permeabilidad 75mm

[HM-1230.100](#) Celda de consolidación de permeabilidad, 100 mm

COTECNO