

MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PRUEBAS DE FLEXIÓN



Código del Producto:

UTC-5540	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz
UTC-5540/110	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 110 V 60 Hz
UTC-5542	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 300 kN de Capacidad, Tipo C, 220-240 V 50-60 Hz
UTC-5542/110	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 300 kN de Capacidad, Tipo C, 110 V 60 Hz
UTC-5544	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 600 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz

Estándar:

EN 1338, 1339, 1340, 12390-5, 12390-6; BS 1881; ASTM C78, C293, C496

El rango de las máquinas para pruebas de compresión Automáticas con capacidades de 200 kN, 300 kN, y 600 kN han sido diseñadas para pruebas fiables y consistentes de flexión de vigas de concreto, bordillos naturales de piedra, azulejo de terrazo, baldosas de hormigón y losas de piedra natural y pruebas de fraccionamiento de tensión de bloques (adoquines) de concreto. Estas máquinas de compresión son el resultado de aplicaciones continuas y estudios de investigación para mejorar las máquinas con las tecnologías más recientes para cumplir con las estándares actuales EN 12390-5, EN 12390-6, EN 1338, EN 1340, BS 1881, ASTM C78, C293 and C496 en términos de las propiedades técnicas teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes. Las máquinas también cumplen con los requerimientos de las normas CE para seguridad y salud del operador.

Pruebas pueden estar hechas por usar el indicador digital BC 100 o por computadora por usar el Software gratuito. Hay ventajas de hacer las pruebas por la computadora por usar el software como reportar (reportes), salida gráfica, etc.

El rango de máquinas automáticas de 200 kN, 300 kN, y 600 kN para pruebas de flexión permite que un operador con menos experiencia puede hacer pruebas fácilmente. Cuando enciende la máquina y el espécimen está posicionado, las únicas operaciones requeridas son:

- Poner los parámetros de Prueba, incluyendo la tasa de avance preestablecida (solo requerido cuando el tipo de espécimen esté cambiado)

- Presionar el botón de inicio (Start) en la unidad de control
- La máquina automáticamente empieza el avance rápido; cambia la velocidad de prueba después de 1 % de la capacidad de carga de la máquina y para apenas el espécimen se falla.
- Automáticamente guarda los parámetros y resultados de prueba.

El rango de máquinas para flexión tienen una exactitud en Clase 1 empezando de 2% de la capacidad máxima.

Las máquinas para pruebas de flexión consisten de un marco de carga soldado, fuerte y robusto, paquete hidráulico automático y sistema de control y adquisición de datos.

Los ensambles para pruebas de flexión se ordenan por separado.

Características de Seguridad

- Válvulas de Máxima Presión para evitar sobrecarga de la máquina
- Interruptor de Límite
- Botón de Emergencia para detener la máquina
- Valor de Carga Máxima controlado por Software

UTC-5540

Capacidad	200 kN
Rango Clase 1	4-200 kN
Resolución	1/ 65.000
Recorrido del Pistón	100 mm
Apertura Máxima Vertical	425 mm (sin accesorios)
Apertura Máxima Horizontal	650 mm
La Distancia Entre Los Rodillos Inferiores	900 mm
Marco de Carga	UTC-5600
Paquete Hidráulico	UTC-4830
Dimensiones Totales	
Marco de Carga	1000x950x1130 mm
Paquete Hidráulico	370x400x920
Peso (Aprox.)	
Marco de Carga	225 kg
Paquete Hidráulico	85 kg

UTC-5542

Capacidad	300 kN
Rango Clase 1	6-300 kN
Resolución	1/ 65.000
Recorrido del Pistón	120 mm
Apertura Máxima Vertical	425 mm (sin accesorios)
Apertura Máxima Horizontal	640 mm
La Distancia Entre Los Rodillos Inferiores	900 mm
La Distancia Entre El Centro Del Pistón y El Lado Del Marco	320 mm
Marco de Carga	UTC-5700
Paquete Hidráulico	UTC-4830
Dimensiones Totales	
Marco de Carga	1000x950x1130 mm
Paquete Hidráulico	370x400x920

Peso (Aprox.)	Marco de Carga	555 kg
	Paquete Hidráulico	85 kg

UTC-5544

	Capacidad	600 kN
	Rango Clase 1	12-6000 kN
	Resolución	1/ 65.000
	Recorrido del Pistón	350 mm
	Apertura Máxima Vertical	930 mm (sin accesorios)
	Apertura Máxima Horizontal	640 mm
	La Distancia Entre Los Rodillos Inferiores	2000 mm
	Marco de Carga	UTC-5800
	Paquete Hidráulico	UTC-4830
Dimensiones Totales	Marco de Carga	1100x2000x2650 mm
	Paquete Hidráulico	370x400x920
Peso (Aprox.)	Marco de Carga	2750 kg
	Paquete Hidráulico	85 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	UTC-5540	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-5540/110	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 200 kN de Capacidad, 110 V 60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-5542	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 300 kN de Capacidad, Tipo C, 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-5542/110	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 300 kN de Capacidad, Tipo C, 110 V 60 Hz	Any SKU / Modelo
	UTC-5544	Máquina Automática para Pruebas de Flexión, de 600 kN de Capacidad, 220-240 V 50-60 Hz	Any SKU / Modelo

COTECNO