

## CARCASAS Y FILTROS DE CARTUCHO HARMSCO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Carcasas y filtros de cartucho Harmsco](#), [Lenntech](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"]/[tabbed\_section][vc\_column\_text]Harmsco son filtros y carcasas de cartucho simples y económicos que brindan una filtración de alto flujo y alto rendimiento con hasta 170 pies cuadrados de área de filtrado.

- [Aplicaciones Harmsco-All-Poly](#)
- [Guía de referencia de Harmsco-Filtración](#)
- [Bolsas de filtro Harmsco](#)

### Características:

- Clasificaciones de micrones disponibles: 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 200
- Amplia compatibilidad química
- Alto flujo
- Caída de presión baja
- Construcción cosida
- Se maneja en todas las bolsas
- Sello de plástico moldeado a presión para evitar derivaciones
- Temperaturas de hasta 275°F (135°C)
- Las cestas y bolsas extendidas ofrecen ciclos de filtración más largos

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

### Filtros de flujo ascendente Harmsco

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]**Características:**

- Construcción robusta de acero inoxidable 316
- Electropulido para mayor resistencia a la corrosión
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Caudal nominal de 800 GPM
- Presión nominal de 150 psi y probada hidrostáticamente
- Pernos individuales para un cierre de tapa seguro y protegido
- Fácil instalación, extracción y servicio del cartucho
- Ratings de alta temperatura opcionales
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional

[/vc\_column\_text][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

### Especificaciones

7 Filtro; 30 GPM, 1.5 "Modelo: HIF-7

### Especificaciones

14 Filtro; 60 GPM, 1.5" Modelo: HIF-14  
 16 Filtro; 75 GPM, 2 "Modelo: HIF-18  
 21 Filtro; 90 GPM, 1.5" Modelo: HIF-21  
 24 Filtro; 100 GPM, 2 "Modelo: HIF-14  
 42 Filtro; 175 GPM, 2" Modelo: HIF-14  
 75 Filtro; 300 GPM, 3 "Modelo: HIF-75  
 100 Filtro; 400 GPM, 3" Modelo: HIF-100  
 150 Filtro; 600 GPM, 4 "Modelo con brida: HIF-150-FL  
 200 Filtro; 800 GPM, 4" Modelo con brida: HIF-200-FL

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"] [image\_with\_animation image\_url="158956" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"] [/vc\_column\_inner] [/vc\_row\_inner]

[vc\_column\_text]

### Carcasas Harmsco Waterbetter

[/vc\_column\_text][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"] [vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"] [vc\_column\_text] **Características**

- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasa de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre "a prueba de fallos"
- Tubo vertical de CPVC (estándar) - SS opcional
- Tres tamaños para una mayor superficie de medios: 40 pies cuadrados, 90 pies cuadrados y 170 pies cuadrados.
- Alternativa simple a las carcasas de cartuchos múltiples complejas
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Revestimiento resistente a productos químicos opcional

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

### Especificaciones

50 GPM; Modelo de 2 ": WB-40-SC  
 100 GPM; Modelo de 2": WB-90-SC  
 200 GPM; Modelo de 2 ": WB-170-SC

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"] [image\_with\_animation image\_url="158970" alignment="center" animation="Fade In"

hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"][/vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_text]

### Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcassas:

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

| Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho |           |        |
|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------|
| WB 40 SC         | HC/40-0,35                      | 0,35           | L                        | OD        | ID     |
|                  | HC/40-1                         | 1              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-5                         | 5              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-10                        | 10             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-20                        | 20             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-50                        | 50             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-100                       | 100            | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC/40-150                       | 150            | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-EZ-CLEAN                | NR             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
| WB 90 SC         | HC / 90-0,35                    | 0,35           | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-1                       | 1              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-5                       | 5              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-10                      | 10             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-20                      | 20             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-50                      | 50             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-100                     | 100            | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-150                     | 150            | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-EZ-CLEAN                | NR             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
| WB 170 SC        | HC / 170-0,35                   | 0,35           | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-1                      | 1              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-5                      | 5              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-10                     | 10             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-20                     | 20             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-50                     | 50             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-100                    | 100            | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-150                    | 150            | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-EZ-CLEAN               | NR             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

- [Carcassas Harmsco Hurricane](#)
- [Cartuchos de filtro de poliéster Harmsco Hurricane](#)
- [Manual de instalación y funcionamiento de Harmsco Hurricane](#)

[/vc\_column\_text][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][/vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2"]  
 tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][/vc\_column\_text]**Características:**

- Diseño de flujo ascendente patentado
- Construcción de carcasas de acero inoxidable con bajo contenido de carbono
- Sistema de cierre "Swing Bolt"
- Tubo vertical de acero inoxidable (estándar)
- Cuatro tamaños para una mayor superficie de medios: 170, 510, 850 y 1360 pies cuadrados.
- Amplia variedad de clasificaciones de micrones y medios, incluido el bloque de carbón
- Combinación de separador ciclónico y filtro de cartucho en un solo diseño compacto

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

### Especificaciones

50 GPM; Modelo de 2 ": HUR-40-HP

100 GPM; Modelo de 2": HUR-90-HP

200 GPM; Modelo de 2 ": HUR-170-HP

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][image\_with\_animation image\_url="158994" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"][/vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_text]

### Lista de cartuchos adecuados para las diferentes carcasas:

[/vc\_column\_text][image\_with\_animation image\_url="159005" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"][/vc\_column\_text]

| Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho |           |        |
|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------|
|                  |                                 |                | L                        | OD        | ID     |
| HUR 40 HP        | HC / 40-0,35                    | 0,35           | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-1                       | 1              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-5                       | 5              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-10                      | 10             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-20                      | 20             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-50                      | 50             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-100                     | 100            | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-150                     | 150            | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-EZ-CLEAN                | NR             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-5CPHT                   | 5              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-10HT                    | 5              | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-20HT                    | 20             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 40-30HT                    | 50             | 9-5 / 8 "                | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
| WB 90 SC         | HC / 90-0,35                    | 0,35           | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-1                       | 1              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-5                       | 5              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-10                      | 10             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |

| Modelo de filtro | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho |           |        |
|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|--------|
|                  | HC / 90-20                      | 20             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-50                      | 50             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-100                     | 100            | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-150                     | 150            | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-EZ-CLEAN                | NR             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-5CPHT                   | 5              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-10HT                    | 5              | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-20HT                    | 20             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 90-30HT                    | 50             | 19-1 / 2 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
| WB 170 SC        | HC / 170-0,35                   | 0,35           | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-1                      | 1              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-5                      | 5              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-10                     | 10             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-20                     | 20             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-50                     | 50             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-100                    | 100            | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-150                    | 150            | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-EZ-CLEAN               | NR             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-5CPHT                  | 5              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-10HT                   | 5              | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-20HT                   | 20             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |
|                  | HC / 170-30HT                   | 50             | 30-3 / 4 "               | 7-3 / 4 " | 3 "FPT |

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

| Modelo      | Tasa de flujo máxima (GPM) | Tasa de flujo máxima (LPM) | Tasa de flujo máxima (M³ / HR) | Medios (SQ.FL) | Tamaño de la tubería (E / S) (NPT) | Tamaño de drenaje (NPT) | Altura del filtro | Espacio de piso / huella | Altura de servicio | Peso de envío |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| HUR 1X170FL | 150                        | 568                        | 34                             | 170            | 2 bridas                           | 3/4                     | 47 1/2            | 1.8ft                    | 77                 | 150lbs        |
| HUR 1X170FL | 450                        | 1,703                      | 102                            | 510            | 3 bridas                           | 1 1/2                   | 64                | 3.7ft                    | 98 1/2             | 420lbs        |
| HUR 5X170FL | 750                        | 2,839                      | 170                            | 850            | 4 bridas                           | 1 1/2                   | 75                | 7.6ft                    | 98 1/2             | 1,100lbs      |
| HUR 8X170FL | 1200                       | 4,542                      | 272                            | 1,360          | 6 bridas                           | 1 1/2                   | 80                | 1.3ft                    | 98 1/2             | 1,600lbs      |

[/vc\_column\_text][image\_with\_animation image\_url="159009" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"][Cartuchos Harmsco Calypso Blue](#) para adaptarse a carcasas de filtro de 4-1 / 2 "de diámetro:

- Cartuchos de primera calidad

- Material: poliéster plisado
- Larga vida
- Gran capacidad de retención de suciedad
- Disponible para carcasas Big-Blue de 10 "y 20"

Los cartuchos antimicrobianos Harmsco Calypso Blue "Suresafe" se ajustan a carcasas de filtro de 4-1 / 22 de diámetro

- Calidad premium
- Material: poliéster plisado con zeolita plateada
- Se puede limpiar y reutilizar en la mayoría de las aplicaciones.
- Disponible para carcasas de 10 "y 20" 4-1 / 2

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

| Modelo de filtro             | Código de producto del cartucho | Micrón nominal | Dimensiones del cartucho |           |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|-----------|
|                              |                                 |                | L                        | OD        |
| CALYPSO AZUL 10 "            | HB-10-0,35W                     | 0,35           | 9-3 / 4 "                | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-10-1W                        | 1              | 9-3 / 4 "                | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-10-5W                        | 5              | 9-3 / 4 "                | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-10-20W                       | 20             | 9-3 / 4 "                | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-10-50W                       | 50             | 9-3 / 4 "                | 4-1 / 2 " |
| CALYPSO AZUL 20 " "          | HB-20-0,35W                     | 0,35           | 20 "                     | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-20-1W                        | 1              | 20 "                     | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-20-5W                        | 5              | 20 "                     | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-20-20W                       | 20             | 20 "                     | 4-1 / 2 " |
|                              | HB-20-50W                       | 50             | 20 "                     | 4-1 / 2 " |
| CALYPSO AZUL SURESAFE 10 " " | HB-10-20W-AM                    | 20             | 9-3/4"                   | 4-1/2"    |
|                              | HB-10-50W-AM                    | 50             | 9-3/4"                   | 4-1/2"    |
| CALYPSO AZUL SURESAFE 20 "   | HB-20-20W-AM                    | 20             | 20"                      | 4-1/2"    |
|                              | HB-20-50W-AM                    | 50             | 20"                      | 4-1/2"    |

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

#### Algunas carcasas adecuadas:

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

| Código de producto | Tipo            | Tubo      | Nº caso | Tamaño de la caja (pulg.) |
|--------------------|-----------------|-----------|---------|---------------------------|
| HBB-10-1-WPR       | 10 "azul grande | 1 "       | 4       | 15 x 15 x 15              |
| HBB-20-1-WPR       | 20 "azul grande | 1 "       | 4       | 16 x 16 x 26              |
| HBB-20-1.5-WPR     | 20 "azul grande | 1-1 / 2 " | 4       | 16 x 16 x 26              |

[/vc\_column\_text][vc\_column\_text]

#### Filtros de cartucho Harmsco serie 801

[/vc\_column\_text][vc\_row\_inner column\_margin="default" text\_align="left"][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column border radius="none" column link target=" self" width="1/2"

tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]  
[vc\_column\_text]Cartuchos de filtro altamente eficientes hechos de material filtrante Polyester-Plus™ plisado para una caída de presión baja, capacidad de alto flujo, mayor eliminación de contaminantes, ciclos de filtrado prolongados, reutilización y el menor costo por galón filtrado

- [Filtros de cartuchos de poliéster Harmsco](#)
- [Filtros de abrazadera de banda Harmsco](#)
- [Cartuchos sin celulosa Harmsco](#)
- [Filtros de cartucho Harmsco Poly plisado](#)
- [Filtración Harmsco-Whole-House](#)

[/vc\_column\_text][vc\_column\_inner][vc\_column\_inner column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" column\_link\_target="\_self" width="1/2" tablet\_width\_inherit="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]  
[image\_with\_animation image\_url="159015" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"]  
[image\_with\_animation image\_url="159016" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"]  
[/vc\_column\_inner][vc\_row\_inner][vc\_column\_text][vc\_column\_text][vc\_column][vc\_row]

COTECNO