



NOTA: Opción de 230V disponible en kits de platina seleccionados arriba.

Lectura de temperatura en grados C también disponible bajo pedido[/vc_column_text][vc_column_text]**Platinas de acero**

endurecido[vc_column_text][vc_table][14px;b]Para%20prensas%20N%C3%BAmero%202F%20modelo%20de%20cat%C3%A1logo,[14px;b]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px;b]Platos%20sin%20calentar|[14px]3850%20(3393)%20Mini%20C%0A3851%20(2086)%20Modelo%20C,[14px]6%20%22x%206%22,[14px]5023%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas|[14px]3853%20(2089)%20Modelo%20M,[14px]9%20%22x%209%22,[14px]5024%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas|[14px]Prensas%20de%20cuatro%20columnas,[14px]12%20%22x%2012%22,[14px]5151%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20pre
nsar%20superficies%20lisas|[14px],[14px]15%20%22x%2015%22,[14px]6308%0AJuego%20de%20(2)%20planchas%20de%20acero%20endurecido%20para%20prensar%20superficies%20lisas[/vc_table][vc_column_text]No se recomienda su uso con matrices de pellets o conjuntos de cilindros de

prueba.[/vc_column_text][vc_column_text]**Conjuntos de control digital para placas de cocción**
existentes[/vc_column_text][vc_table][14px;b]Numero%20de%20catalogo,[14px;b]Descripci%3%B3n[[14px]3984,[14px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%206%20%22x%206%22%2C%20230%20voltios[[14px]4490,[14px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%206%20%22x%206%22%2C%20115%20voltios[[14px]4578,[14px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%209%20%22x%209%22%2C%20230%20voltios[[14px]4609,[14px]Para%20%C3%A1reas%20de%20trabajo%20de%2012%20%22x%2012%22%2C%20230%20voltios[/vc_table][vc_column_text]

Dial cara termómetros

[/vc_column_text][vc_table][14px]%23,[align-center;14px;b]Dial%20cara%20term%C3%B3metros|[14px]385001,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%20150%20%C2%B0%20F%20a%20750%20%C2%B0%20F|[14px]385019,[14px]Dial%20cara%20term%C3%B3metro%2050%20%C2%B0%20C%20a%20400%20%C2%B0%20C[/vc_table][[/vc_column]][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Opciones de platina](#) |

COTECNO