

MARCO DE PRUEBA DE TRACCIÓN INDIRECTA



- Opción para máquinas de pruebas dinámicas 20-60100 .. 20-60300. para probeta de 100, 101,6 y 150 mm de diámetro. que comprende:
- Accesorio de centrado para diámetro de muestra 100 .. 150 mm
- Piezas de distancia
- Juego de bordes de presión intercambiables ancho 12,7 mm, $r = 50$ mm para muestras de 100 y 101,6 mm de diámetro
- Juego de bordes de presión intercambiables ancho 19,1 mm, $r = 75$ mm para muestras $\varnothing 150$ mm
- Abrazadera de fijación con pieza adaptadora para transductores de desplazamiento para muestras de 100 .. 150 mm de diámetro
- 2 galgas extensométricas de 12 mm, resolución 0,0001 mm (0,1 μ y)
- Rutina de prueba y software de evaluación para DYNASOFT para la determinación del módulo de rigidez y función de fatiga acc. AL-SO - Asfalto 09

SKU: 20-62550 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

Datos eléctricos

Dimensiones aproximadas

Peso aproximado

Estándares

AL-SP – ASPHALT 09

COTECNO