

TERMO / HIGRÓMETRO IMPERMEABLE PWT-411



- Se usa para determinar la humedad relativa del aire y las mediciones de temperatura y la determinación del punto de rocío.
- La medición se realiza con un sensor de alta precisión conectado con un medidor por un cable.
- Gran pantalla LCD fácil de leer que permite la lectura simultánea de la función de medición y el valor de temperatura.
- Dos fuentes de alimentación, una batería y un adaptador de alimentación (opcional) permiten mediciones en el campo y trabajo de larga duración en el laboratorio.
- La función de apagado automático protege las baterías contra la descarga.
- Cuerpo a prueba de agua.
- Garantía 24 meses.

Función	RH (humedad)	temperatura
Rango	0 ÷ 100% RH	-40.0 ÷ 70.0 °C
Resolución	0.1% RH	C 0,1 °
Precisión	10 ÷ 90% ±2% RH más allá de este rango de ±4%	±0.8 °C
Tiempo de reacción del sensor derecho: t ₉₀	< 10s	< 8s
Histéresis	< 1% RH	-
Deriva a largo plazo	0.5% RH/año	-
Rango de temperatura de punto de rocío	-199.9 ÷ 70.0 °C	
Energía	Batería 9V, 12V adaptador	
Dimensiones (mm)	L = 149, W = 82, H = 22	
Peso	180 g	

SKU: BELLPWT-411 | **Categorías:** [Serie 410](#) |

COTECNO

COTECNO