

TERMÓMETRO IMPERMEABLE PT-411



- Termómetro impermeable, permite mediciones de temperatura precisas.
- Gran pantalla LCD fácil de leer que permite la lectura simultánea de la función de medición y el valor de temperatura.
- Sensores de temperatura reemplazables.
- Dependiendo de los requisitos, diferentes tipos de asa de sensor disponible.
- Las sondas están hechas de tubos de acero inoxidable, de 3 mm de diámetro.
- El extremo de la sonda puede ser plano o filoso.
- Las sondas se ofrecen con cables de silicona resistentes hasta 250 ° C o silicona en cables trenzados de acero protector.
- La sonda puede ser calibrada adicionalmente por el usuario, ingresando los parámetros digitales de la sonda.
- La función "HOLD" congela el resultado en la pantalla.
- El medidor está alimentado con una batería o adaptador de corriente lo que permite trabajar en el campo o realizar mediciones de larga duración en el laboratorio
- La función de apagado automático protege la batería contra la descarga.
- Trabajo de larga duración con 1 batería.
- 24 meses de garantía para el medidor

Rango	-70.00 ÷ C 400,00	
Resolución	En gama -70 ÷ 199,9 ° C = 0.1, por encima de: 1,0 ° C	
Exactitud de la función gama	En gama	Precisión
	-70 ÷ 0 ° C	±0.9 ° C
	0 ÷ 100 ° C	±0.3 ° C
	100 ÷ 199,9 ° C	±1.5 ° C
	÷ 200 400 ° C	±3.0 ° C
Energía	Batería 9V, adaptador de corriente 12V	
Peso / Dimensiones (mm)	180 g / L = 149, W = 82, H = 22	

COTECNO

COTECNO