

TRANSMISOR DE LÍNEAS ST-33Q+ CON BLUETOOTH®



SKU: N / A | **Categorías:** [cañerías](#), [Diagnóstico](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección Y Localización](#), [Servicios públicos](#), [tuberías y vacíos](#) | **Etiquetas:** [Ridgid](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Transmisor de líneas ST-33Q+ con Bluetooth®

El transmisor de líneas RIDGID® ST-33Q+ con Bluetooth es ideal para inducir corriente en una línea objetivo. También se conecta directamente usando cualquier frecuencia desde 10 Hz a 490 kHz* con energía hasta de 10 vatios. ST-33Q+ también permite la flexibilidad del uso de baterías alcalinas de celda D o baterías RIDGID recargables de 18 voltios para interrupciones mínimas en el trabajo. La nueva característica de Bluetooth en el ST-33Q+ le permite terminar las localizaciones complejas más rápido al cambiar de forma inalámbrica la frecuencia transmitida desde el receptor SR-24 a una distancia hasta de 200 yardas.

```
[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left"
overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all"
background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_shadow="none" width="1/1"
tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" column_border_width="none"
column_border_style="solid"]
```

```
[/vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" scene_position="center"
text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3"][vc_column column_padding="no-extra-padding"
column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1"
column_shadow="none" width="1/1" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default"
column_border_width="none" column_border_style="solid"][tabbed_section style="default"
alignment="left"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]
```

COTECNO