


## PANTALLA INDICADORA PARA SENSOR DE HUMEDAD MPID



**SKU:** N / A | **Categorías:** [caminos y carreteras](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Pantalla Indicadora Para Sensor de Humedad MPID Información de producto:**

Los sensores de humedad son utilizados para medir la humedad en una amplia gama de sectores como en plantas de hormigón, fábricas de materiales de construcción prefabricados, de vidrio, fábricas de fundición, comida, cerámicas y la alimentación animal.

Los sensores de humedad son de tipo; capacitivo, microondas y, HPR (High Frequency Polar Reflective), con sus indicadores.

### **Pantalla Indicadora Para Sensor de Humedad MPID**

Se utiliza para seguir los valores de humedad en una planta sin sistema de automatización o en cualquier otro entorno con un PLC. El valor de la humedad se lee como porcentaje en la pantalla.

La instalación y uso es bastante simple.

COTECNO