

PELETIZADOR



Es la unidad que está equipada con un dispositivo de inclinación y bloqueo, que es fácil de trabajar. Permite el ajuste de la configuración infinitamente variable del ángulo de panorámica, en todo su rango. Para la limpieza de los lados y el fondo de la sartén se proporciona un raspador ajustable.

SKU: B-01-24-02-14-0100 | **Categorías:** [Accesorios de peletización](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las piezas que entran en contacto con el material a procesar son de acero inoxidable pulido. El material a procesar se alimenta manualmente o con un dispositivo dosificador si se requiere un continuo. La bandeja de paletización inclinada, que gira en el sentido de las agujas del reloj, se inclina hacia nuestro motor. El material se lleva a practicar el punto más alto de la sartén y luego se rueda hacia abajo en la malla uniforme, hasta la mitad inferior de la sartén.

De acuerdo con la naturaleza del material, en ciertos lugares se agrega la cantidad necesaria de líquido para formar los gránulos. El movimiento de rodadura y la adición de humedad provocan la formación de gránulos. Debido a la bandeja inclinada y al movimiento del material, los gránulos más grandes se llevan a la superficie superior. El tamaño de los gránulos puede verse influido por el ángulo de inclinación de la sartén por la cantidad de líquido añadido y el método en el que se introduce. Tan pronto como la sartén esté llena, los gránulos rodarán continuamente sobre el borde de la sartén. Este accesorio es adecuado para colocarlo en nuestra unidad principal.

Especificación detallada para Peletizador

| Código Del Producto | B-01-24-02-14-0100 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Modelo | BellPelle-18 |
| Capacidad bruta (kg / lt) | 2.5 Kg./ 2 litros |
| Capacidad de trabajo (kg / lt) | 1 Kg / 1 litro. |
| Peso neto (kg) | 8 Kg |
| Peso bruto (kg) | 18 Kg |
| Dimensiones | 18 "x 18 "x 9" pulgadas |
| Embalaje | 19 "x 19" x 10 "pulgadas |

COTECNO