

## PICNÓMETRO (TIPO FRASCO DE VIDRIO)



**SKU:** B-01-03-03-320101 | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [1377-2](#), [AASHTO T84](#), [ASTM C128](#), [BS 812: 2](#), [D854](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Picnómetro se utiliza para la determinación de la densidad relativa y la absorción de agua para áridos de un tamaño máximo de 10 mm.

El picnómetro está hecho de vidrio. Y se suministra con un cono de metal.

### Normas

- BS 812: 2, 1377-2; ASTM C128, D854; AASHTO T84

### Especificaciones técnicas.

| Modelo           | Código del producto | Nombre del Producto                | Capacidad (lt) | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| BellPicFraVid-01 | B010303320101       | Picnómetro (tipo frasco de vidrio) | 1              | 10x10x20         | 0,5       |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO