

## PIPEMIC M - LOCALIZACIÓN EXACTA DE FUGAS



- Localiza fugas con una precisión desconocida hasta ahora
- El todoterreno de la serie PipeMic®  
Diseñado para conexiones domésticas y pequeñas líneas de distribución


**SKU:** N / A | **Categorías:** [Detección de Fugas de Agua](#), [Detectores de Fuga](#), [Ensayos no destructivos](#), [Inspección de tuberías](#), [Localizadores de Tuberías](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Posibilidad de hasta 90 m de cable
- Función 3 en 1:  
Detección acústica de fugas + detección de tuberías + detección final

### Modo de uso

- [Ver video](#)



- Introducción de la sonda por el contador, en el pozo o en la tubería bajo presión mediante la guía de inserción
- Determinación de posición de la fuga mediante el ruido máximo
- Conexión del detector de tuberías al conector banana para detectar la tubería y determinar el punto final
- Dispositivo de desinfección integrado para un uso seguro

### Equipos



Altavoz Bluetooth



Auriculares Bluetooth



Cable de conexión entre el PipeMic y el detector de tuberías



Conexión Y 45°, 190 mm, apropiado para montar en lugar del contador



Desinfectante



Detector de tuberías (diferentes modelos)



Guía de inserción



Tubo de goma



Llave de hardware Bluetooth para Aqua M300



Acople GK con rosca interior y exterior



Batería de 9V



Accesorios de carga



Maletín de accesorios

## Descargas (PDF)

- [Información del producto \(PDF\)](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO