

PIPETEADOR



Características

1. Cuenta con una gama de volumen total de 0.1-100ml
2. Puede ser operado muy fácil con una sola mano.
3. Su diseño ligero y ergonómico, le permite al usuario su manipulación por un tiempo más prolongado sin fatiga.
4. Trabaja con batería de iones de litio, lo que hace eficiente su funcionamiento en relación a un trabajo extenso en cada carga.
5. Tiene un sistema que alerta cuando la batería está baja
6. El llenado de una pipeta es una tarea rápida, gracias a su potente motor, puede llenar una pipeta de 25ml en 5 segundos.
7. Posee un filtro de 0.45um integral y reemplazable.
8. Se puede utilizar durante la carga, sin tiempo de inactividad.
9. Tiene una pantalla LCD grande, que proporciona una confirmación visual de la carga de la batería, y de los ajustes restantes de velocidad.
10. Tiene a disposición ocho velocidades, para aspirar y dispensar líquido.



Especificaciones:

Velocidades de aspiración	8
Velocidades de despacho	8
Batería	Iones de litio
Vida útil de la batería	Más de 8 horas de uso de intermitencia
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas

Tipos de pipeta
Filtro

Pipetas de vidrio o plástico (0.1-100ml), Pipetas Pasteur
0.45 µm Hidrofóbico

Información sobre pedidos

Cat No.

Descripciones:

BellRPLP - 1

BellPipeteador con adaptador de corriente, Filtro de repuesto de 0.45um y soporte de pared, enchufe tipo Euro.

BellRPLP - 2

BellPipeteador con adaptador de corriente, Filtro de repuesto de 0.45um y soporte de pared, el enchufe tipo norte americano

BellRPLP - 3

BellPipeteador con adaptador de corriente, Filtro de repuesto de 0.45um y soporte de pared, el enchufe tipo UK

Accesorios

BellChaAcc-01

Cargador Levo Plus, enchufe Euro

BellChaAcc-02

Levo Plus batería de litio

BellChaAcc-03

Filtro 0.45um, 1pc / pk

SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellRPLP - 3	Enchufe tipo UK	Any SKU / Modelo
	BellRPLP - 2	Enchufe tipo norte americano	Any SKU / Modelo
	BellRPLP - 1	Enchufe tipo Euro.	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO