

PLANTILLA HORNO CON CAJA DE RESISTENCIA



Características

- Exterior de pulverización de acero laminado en frío
- La puerta lateral permite encender y apagar fácilmente
- La estufa de temperatura media adopta una olla de fuego cerrada. La bobina de alambre de aleación eléctrica en espiral como componente calefactor enrollado en las paredes del horno. Es eficiente y duradero
- El horno de resistencia tubular de alta temperatura adopta un tubo de combustión resistente al calor y toma elema como componente de calefacción para fijar en el exterior del horno

SKU: N / A | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO