

POLARÍMETRO AUTOMÁTICO BELLPOLIMTAUTO-01



Características:

1. Pantalla LCD
2. Prueba fotoeléctrica y control de microordenador
3. Medición de rotación específica, rotación óptica, concentración y grado de azúcar
4. Repetición de medida automática de 6 veces, y cálculo del valor medio y la raíz cuadrada

Modelo	BellPolimtAuto-01
Fuente de luz	Lámpara de sodio
Longitud de onda	589nm
Rango de medición	$\pm 45^\circ$ (rotación óptica) $\pm 120^\circ$ Z (azúcar)
Precisión de lectura	0.001° (rotación óptica) 0.01° Z (azúcar)
Precisión de medición	$\pm (0.01 + \text{valor de medición} \times 0.05\%)^\circ$ (rotación óptica)
Repetibilidad	$\leq 0.003^\circ$
Modo de prueba	Rotación óptica, rotación específica, grado de azúcar y concentración
Tubo de prueba	200mm, 100mm
Transmisión de la muestra	$> 10\%$
Interfaz	RS232
Fuente de alimentación	AC 110V/220V $\pm 10\%$, 50/60HZ
Tamaño externo (W*D*H)	570*350*280mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	730*480*470mm
Peso bruto	36kg

SKU: BellPolimtAuto-01 | **Categorías:** [Polarímetro](#) |

COTECNO