

POLARÍMETRO SEMIAUTOMÁTICO BELL-POLARSEMIAUT-100



- El polarímetro semiautomático multiparamétrico está equipado con una pantalla táctil de 5,6 pulgadas.
- La fuente de luz LED prolonga eficazmente la vida útil.
- El sensor de temperatura incorporado detecta automáticamente la temperatura de la cámara de muestras.
- Longitudes de tubo seleccionables o introducción manual de los ajustes deseados.
- El retorno automático a cero simplifica los pasos de operación.
- La calibración a cero manual se utiliza para ajustar el campo visual óptico y eliminar el error de medición.
- Calibración de 1 a 3 puntos mediante pulsador, que corrige el posible error mecánico.
- La memoria ampliada almacena y recupera hasta 100 conjuntos de datos.
- Manual de funcionamiento en pantalla que muestra detalladamente los usos del polarímetro.
- La función de reinicio restablece automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.

SKU: B-01-29-0105-0200 | **Categorías:** Polarímetro |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo

Bell-PolarSemiAut-100

Código SKU B-01-29-0105-0200

Rango de medición $\pm 90^{\circ}$, $\pm 130^{\circ}$ Z

Resolución 0.005°

Exactitud $\pm 0.02^{\circ}, \pm 0.05^{\circ}Z$ Puntos de calibración $1\sim 3$ puntos

Fuente de luz LED, filtro de interferencia

defice de 1d2

Longitud de onda 50.100 o 200 mm

Rango de temperatura $0 \sim 100 \, ^{\circ} \, \mathrm{C}$ Precisión de temperatura $\pm 0,5 \, ^{\circ} \mathrm{C}$

Memoria Almacena hasta 100 conjuntos de datos

Salida Interfaz de comunicación USB

Monitor 5,6 pulgadas TFT LCD

Requisitos de alimentación CA 220V/55Hz

Dimensiones 550 (L) * 300 (W) * 220 (H) mm

Peso 7,5 kg



INFORMACIÓN ADICIONAL