













PORTA FILTROS DE ACERO INOXIDABLE



[vc_row][vc_column][vc_separator color="peacoc" style="shadow" border_width="5" el_width="80" css_animation="appear"][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos" tab_id="1573850227843-aa3181b7-32d2"][vc_wp_text]

Imagen	SKU	Nombre
	1510196 LF33, juego de filtración de acero inoxidable	
	1510195 LF32, juego de filtración de acero inoxidable	
	1510188 VF2, juego de filtración de acero inoxidable	
	1510103 Juego de filtración VF11, incluye portafiltros SS, tapón y matraz de 2 l con drenaje	
	1510079 Tapa del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-15)	
	1510078 Cubierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-13)	
	1510077 Cubierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-11)	
	1510076 Portafiltros de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-10)	
	1510075 Embudo de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-65)	
	1510074 Embudo de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-63)	
	1510060 Portafiltros de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-30)	
	352600 Soporte de filtro KSF 47, 47 mm, acero inoxidable	

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicaciones" tab_id="1565642285789-482cfd21-9bcb"][vc_column_text]

- Prueba de esterilidad
- Filtración a alta temperatura

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Especificaciones"
tab_id="1565642285829-063805e9-7918"]

KSF 47	
Tamaño del filtro (mm)	47
Soporte, embudo y base.	Acero inoxidable 304
Tapón	Goma de silicona
Empaquetadora	PTFE
Conexiones	Tapón n. ° 8 a matraz de vacío de 1 L
Capacidad de embudo	500 mL
Área de filtración (cm2)	9.3

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Hoja de datos"
tab_id="1565642325903-76b7f24a-7217"][KSF 47 Stainless Steel Filter Holder](#)
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros - Sterlitech](#), [Portafiltros de vacío](#), [Productos Sterlitech](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1510060	Portafiltros de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-30)	1510060
	1510074	Embudo de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-63)	1510074
	1510075	Embudo de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-65)	1510075





Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1510076	Portafiltros de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-10)	1510076
	1510077	Cubierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-11)	1510077
	1510078	Cubierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-13)	1510078
	1510079	Tapa del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-15)	1510079
	1510103	Juego de filtración VF11, incluye portafiltros SS, tapón y matraz de 2 l con drenaje	1510103
		VF2, juego de filtración de acero inoxidable	1510188

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	LF32, juego de filtración de acero inoxidable	1510195	
	LF33, juego de filtración de acero inoxidable	1510196	
	352600 Soporte de filtro KSF 47, 47 mm, acero inoxidable	352600	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soportes de filtración al vacío hechos de acero inoxidable no rompible para aplicaciones donde se requiere equipo duradero y esterilizable. Estos portafiltros de acero inoxidable pueden esterilizarse con llama entre muestras y esterilizarse en autoclave con una membrana en su lugar. En el KSF 47, la tuerca de bloqueo y los pasadores de fijación en el embudo evitan el desgarro de la membrana.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO