

## PRENSA DE PELLETS DE LABORATORIO MODELO 4350 DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Prensa de pellets con platina redonda de 4 "que tiene ranuras de centrado para una alineación adecuada de la matriz. Esta prensa de pellets viene en dos opciones de modelo; el Modelo 4350 que viene con un juego de troqueles de 13 mm (3619) y el Modelo 4350.L que no viene con una matriz Esta prensa tiene una huella pequeña que la hace compacta para uso en el campo (imagen mostrada con medidor analógico, menos juego de troqueles).

### Especificaciones de la prensa de pellets manual de sobremesa modelo 4350.L:

- \*Operado manualmente
- \*Bastidor base extendido de alta resistencia con cavidad de almacenamiento de troquel
- \*Construcción robusta para eliminar la deflexión.
- \*Apertura prolongada de luz diurna y carrera para procedimientos que requieren altas relaciones de compactación
- \*Fuerza de cierre 12 toneladas
- \*Apertura de luz natural 0 "- 5.5"
- \*Carrera 5-1 / 8 "
- \*Unidad hidráulica completamente cerrada
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Plato superior redondo de 3.5 "
- \*Área de trabajo de fondo redondo de 4 "(con recubrimiento de óxido negro para resistencia a la corrosión)
- \*Indicador de presión analógico montado en el frente (0-24,000 lb) (también disponible medidor digital)
- \*Bomba montada en la parte delantera para una fácil aplicación de tonelaje completo

#### Características especiales, que incluyen:



- \*Escudo de seguridad de policarbonato con pestillo
- \*Platina superior con círculos concéntricos para la alineación de la matriz (óxido negro recubierto para resistencia a la corrosión)
- \*Puerto de evacuación para la conexión a una fuente de vacío existente.
- \*Pintura: Carver gris bicolor
- \*Asa extraíble de la bomba
- \*Dimensiones: 10.25 "LR x 15" FB x 23 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 115 libras (sin embalar)

#### **Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de calibración de fuerza utilizando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.0001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 12 toneladas (catálogo # 3729)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Bomba de vacío de 1/8 HP (catálogo # 3874)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 6 mm (catálogo # 4417)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 12 mm (catálogo # 4946)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 13 mm (catálogo # 3619)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 25 mm (catálogo # 4369)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 31 mm (catálogo # 3902)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 40 mm (catálogo # 3876)
- \*Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.PN23 100 lb o 6306.PN22 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montado en la parte posterior solo para prensas de pellets manuales
- \*Bateria cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 24,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 24,000 lbs. Fuerza [/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

SKU: N / A | Categorías: Prensas de pellets manuales |



# INFORMACIÓN ADICIONAL