

## PRENSA DE SOBREMESA CON CALEFACCIÓN, MODELO MANUAL 30-12H (4128)



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo 30-12H) Prensa de laboratorio hidráulica manual de cuatro columnas de treinta toneladas con planchas digitales calentadas. Apertura de luz diurna ajustable a 12 ". Tiene bomba de dos velocidades, primera etapa para cierre rápido y segunda para modo de prensado. Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 34 ° C (bajo pedido) con controlador digital por placa (imagen mostrada con medidor digital)

## Especificaciones de la prensa de sobremesa con calefacción, modelo manual 30-12H (4128)

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 30 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0 "- 12" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- \*Carrera 6 "
- \*Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- \*Paquete de platina calentado, que incluye:
- \*Ambas aberturas calentadas
- \*Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
- \*2600 vatios por platina
- \*Rango de temperatura hasta 650 grados F
- \*Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- \*Medidor de presión analógico de 0-60,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- \*230/1 tensión de alimentación FLA 22



- \*Marco gris oscuro
- \*Desconexión eléctrica (sin fusible)
- \*Dimensiones: 32 "LR x 27" FB x 46 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 835 libras (sin embalaje)

## **Opciones Disponibles:**

- \*Enfriamiento manual incluyendo mangueras (catálogo # 4128.4011)
- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- \*Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- \*Kit de bomba y depósito de 30 toneladas (catálogo # 3789)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- \*0 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381225)
- \*0 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381201)
- \*Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN43 100 lb o 6306.BN42 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 60,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 60,000 lbs. fuerza[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

SKU: N / A | Categorías: Prensas manuales sin calefacción |



## INFORMACIÓN ADICIONAL