

PROBADOR AL HORNO DE RESISTENCIA A LA TRANSPIRACIÓN



Aplicación:

- Horno de transpiración, que respalda el uso de Solidez del color a la transpiración, resistente al agua de mar y otras pruebas de solidez del color, y se aplica a las muestras textiles para otro tratamiento en seco por debajo de 70 °C.
- Con alta precisión de control de temperatura, consumo de energía, alta eficiencia térmica, tamaño pequeño, etc., la solidez del color al horno de transpiración es el laboratorio textil, equipo de laboratorio ideal.

SKU: BellProbResTrans-902 | **Categorías:** [Probador de resistencia a la transpiración](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	BellProbResTrans-902
Rango de temperatura	RT ~ 70 °C ± 1 °C
Fuente de alimentación	AC220V ± 10% 50 HZ
Consumo de energía	300W
Tamaño interno (W * D * H) mm	325 * 300 * 300
Tamaño externo (W * D * H) mm	540 * 510 * 530
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	390 * 385 * 260
Peso bruto	35Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO