

## PROBADOR DE IMPACTO DE PELÍCULA - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

Esta máquina se utiliza como golpeador hemisférico para impactar la muestra con la velocidad requerida, de modo que para medir la capacidad consumida por el golpeador, y para evaluar la resistencia de impacto de la muestra.

### Parámetros:

Potencia de impacto: 1J, 2J, 3J

Resolución: 0.001J

Tamaño del delantero de impacto:  $\phi 25.4\text{mm}$ ,  $\phi 19\text{mm}$ ,  $\phi 12.7\text{mm}$

Tamaño de la muestra: 100mm \* 100mm

Presión de la fuente de aire: 0.6mpa

Dimensión de la máquina: 600 mm \* 390 mm \* 600 mm (L \* W \* H)

Potencia: AC 220V 50Hz

**SKU:** BELLH-PROIMP-PL36 | **Categorías:** [Equipo de prueba de cinta adhesiva](#) |

COTECNO