

PROBADOR DE LA FUERZA DE COMPRESIÓN DE LA CAJA DEL CARTÓN - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se utiliza para probar la máquina de pruebas de rendimiento de compresión de cajas de cartón, adecuada para cartón corrugado, paquete de caja de panel de nido de abeja, en pruebas como prueba de tensión, deformación, y apilamiento.

Y también en plásticos (aceite de cocina, agua mineral), tambor, cajas de papel, latas de papel, barriles de contenedores (Barriles IBC) en pruebas como prueba de resistencia a la compresión del recipiente.

Características:

1. Adoptando la plataforma de Windows, todas las configuraciones de parámetros pueden procesarse en el cuadro de diálogo, y funciona fácilmente
2. Usando una operación de pantalla única; no es necesario cambiar la pantalla
3. Con tres idiomas en chino simplificado, chino tradicional e inglés, la interfaz del software se puede cambiar fácilmente
4. El patrón de los informes de prueba puede ser auto-designado; Los datos de prueba se pueden mostrar directamente en la pantalla principal
5. Elegir el modo traslacional y comparativo al mismo tiempo para hacer un número de comparación de datos de curva
6. Con una variedad de unidades de medida, Measure In Imperial & Metric son conmutables
7. Con función de auto-retorno y auto-corrección
8. Con la función de ampliación automática, para lograr el tamaño más adecuado de los gráficos
9. Con los métodos de prueba definidos por el usuario; con función experimental de análisis de datos
10. La máquina de prueba de resistencia a la compresión puede hacer pruebas de compresión, flexión, presión y fatiga
11. Con alta precisión y precisión y precio razonable, la máquina de prueba de resistencia a la compresión puede probar el aplastamiento instantáneamente y detenerse automáticamente.

Especificaciones:



SKU: BELLH-EQUFUE-ST01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO

COTECNO