

PROBADOR DE MEMBRANA, 6.0 " (150MM) -HM-4185.60



SKU: HM-4185.60 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Probador de membrana](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probadores de membrana para pruebas triaxiales

La prueba es fácil de usar para la detección visual rápida de posibles defectos en las membranas.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO