

## PROBADOR DE RESISTENCIA A LA RALLADURA DE TEXTILES - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

Esta serie utiliza la presión de la pantalla digital para probar el material descompuesto, retiene automáticamente el valor máximo de resistencia a la ruptura, lo que indica el acercamiento a la presión de la pantalla digital, la capacidad es 0-100kgf / cm <sup>2</sup>.

La máquina de prueba de rotura puede ser ampliamente aplicable a los materiales de embalaje, incluido el papel general, el papel corrugado, el papel higiénico, el papel de envolver, etc. Utilizado en cuero, tela, película de embalaje, etc., puede ser eficaz para el monitoreo de la calidad del producto.

### Especificaciones:



**SKU:** BELLH-PRORES-R01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO