

PROBADOR DE RESISTENCIA A LA ROTURA DE PAPEL- MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es apto para productos que están empaquetados con papel corrugado, como instrumentos electrónicos, aparatos eléctricos, hardware, bicicletas, valijas, alimentos, calzado, muebles, etc., para probar la resistencia a la rotura de la caja de papel; También puede probar tela y cuero sintético

Se adapta con la señal de salida de presión. Mientras el espécimen se está rompiendo, el máximo. el valor de interrupción se mantendrá con el zumbador de alarma y la luz de alerta automáticamente. Su precisión ha ascendido 20 veces más que la medida tradicional.

Especificaciones:



SKU: BELLH-PROUNI-FP01 | **Categorías:** [Equipo de prueba de embalaje de papel](#) |

COTECNO