

## PROBADOR DE RESISTENCIA A LA TRANSPIRACIÓN BELLTRONIC



- La máquina se utiliza principalmente para todo tipo de textiles de colores para simular la resistencia al agua, resistencia al agua de mar, rendimiento de solidez del color de la transpiración.
- Peso bruto: 13kg
- Tamaño del plato (W\*D\*H): 115mm×60mm×1.5mm

**SKU:** BellProbResTrans-3500 | **Categorías:** [Probador de resistencia a la transpiración](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

Modelo	BellProbResTrans-3500
Contrapeso	3500cN $\pm$ 1 (se puede personalizar según los requisitos del usuario)
Estante de acero inoxidable	2 pcs
Tablero de briquetas	1500cN $\pm$ 1
Tamaño del plato (W*D*H)	115mm $\times$ 60mm $\times$ 1.5mm
Tamaño del empaque (W*D*H)	530mm $\times$ 420mm $\times$ 180mm
Peso bruto	13kg
Caja de prueba	2 colores, cada uno de 10

COTECNO