

PROBADOR DE RESISTENCIA AL RAYADO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

La gama ofrecida se fabrica utilizando material de calidad óptima como acero inoxidable, aleaciones y otros, con la ayuda de tecnología innovadora y maquinaria desarrollada para cumplir con las normas establecidas de la industria.

Además, la gama de maquinaria ofrecida se prueba y verifica en varios parámetros de calidad para satisfacer los requisitos del cliente

Estándar:

CEN / TS 12983-2: 2005 Anexo D y BS EN 12983 Anexo M

Especificaciones:

- Ancho de la pieza = 220 mm + 5, - 2 mm
- La determinación del controlador térmico es + / - 2 grados C.
- Tratamiento superficial del cuadrado: anodizado duro, oscuro, con un espesor de 25 um.
- Temperatura del cuadrado más extremo 380 grados C

SKU: BELLH-PRORES-R019 | **Categorías:** [Equipo de prueba de utensilios de cocina](#) |

COTECNO