

PROBADOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Es un instrumento de prueba que protege las propiedades de una prueba de segmentos electrónicos. El material de la máquina tiene las cualidades de velocidad de prueba rápida, operación estable y sólida, ventajosa, entre otras. Esto es adecuado para la línea de creación de plantas de procesamiento, las divisiones de examen de calidad y los requisitos de prueba de las instalaciones de investigación. Estas máquinas son muy productivas al ser creadas con acero inoxidable sin óxido de primera calidad con la ayuda de técnicas innovadoras.

Parámetros:

- Mide el alcance de voltaje de 10V-1000V a DC
- La determinación de voltaje 1V.
- Precisión de tensión 3%
- Alcance de estimación de resistencia de $10K \Omega - 10^6 M$
- Precisión de estimación de resistencia + 2% + 3% + 5% + 15% establecido por la tensión de prueba, resistencia
- Conjunto de confinamiento de resistencia $10M \Omega - 10^6 M$
- Interfaz de correspondencia: Interfaz PLC, RS232C (discrecional)
- Temperatura de trabajo $0^{\circ}C - 40^{\circ}C, \leq 85\% RH$
- Necesidades de control 198V-242V CA, 47.5Hz - 52.5Hz
- Medidas 326 x 102 x 345 (mm)
- Peso 6kg

SKU: BELLH-PRORES-A095 | **Categorías:** [Máquina de prueba de electrodomésticos para el hogar](#) |

COTECNO