

PROBADOR DE SELLOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Probador de sello](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Por aire comprimido, se genera presión negativa para probar la calidad hermética de sellado y el rendimiento de las bolsas de envasado, botellas y latas, etc., utilizados en la industria alimentaria, bebidas, productos farmacéuticos, cuidado personal, etc.

Características:

1. Control de microordenador, los parámetros de prueba se pueden fijar, proceso de prueba totalmente automático.
2. Pantalla LCD.
3. Panel de operaciones de PVC.
4. Los barriles sellados se hacen de tubo de plexiglás de alta calidad con grueso de 15mm;
5. Diseño hermoso, operación fácil
6. Backflush automáticamente para descargar la presión

Modelo	BellProbSell-134
Rango de grado de vacío	-90~0kPa
Precisión de vacío	0.1kPa
Resolución	0.1kPa
Indicación de cambios	≤1%
Tamaño de la cámara de vacío	Φ270mm×210 mm
Presión de aire original	0.7MPa (Owned)
Conexión de aire original	Φ6Tubos de poliuretano
Método de control	Control de microordenador, procedimiento de prueba automático
Método de visualización	Pantalla LCD
Dimensiones	Anfitrión (W * D * H): 320 * 420 * 120 mm Barriles de vacío sellados: Φ300 * 350 mm
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente (20 ± 10) °C, Humedad relativa <85%,
Fuente de alimentación	AC110 /220V±10%, 50/60Hz, ≤5A
Tamaño del paquete(W*D*H))	400*620*600mm
Peso neto	15kg
Peso bruto	24kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO