

PROBADOR UNIVERSAL DE MEDIDAS DE TRACCIÓN MATERIAL DE PRUEBA PROPIEDADES FÍSICAS



SKU: GBH-1 | **Categorías:** [Analizador de propiedades físicas de embalaje](#), [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Probador de tracción](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El probador electrónico de tracción GBH-1 se aplica para probar la fuerza de tracción, pelado, sellado, desgarro, perforación, compresión, flexión y corte de película plástica, película compuesta, cinta, material de embalaje suave, láminas de goma, papel, telas no tejidas y otros materiales de embalaje



Material de embalaje Probador de propiedades físicas Características del probador electrónico de tracción GBH-1

1. Funciones versátiles, modos de interfaz y operación; Configuración de múltiples parámetros.
2. Controlado por computadora, visualización en línea del resultado de la prueba, almacenamiento y análisis automático de datos, registro de múltiples curvas, acercamiento / alejamiento, impresión por computadora.
3. Modularizado, puede extender la función.
4. El módulo de control puede integrarse (para una estructura simplista y ahorrar espacio), o puede instalarse externamente (para una fácil actualización, mantenimiento y trabajo independiente sin computadora)
5. 3 niveles de protección de seguridad.
6. Alta velocidad de muestreo (100 veces / s)
7. El probador electrónico de tracción GBH-1 adopta la pieza Core importada, con alta precisión y durabilidad.
8. Diseño de pie de mesa para operación sentada, fácil y cómodo.
9. Varios clips opcionales para diferentes propósitos de prueba.

Aplicación universal de instrumentos de medida de tracción

Para probar la fuerza de tracción, pelado, sellado, desgarro, perforación, compresión, flexión y corte de película plástica, película compuesta, cinta, material de embalaje blando, láminas de goma, papel, telas no tejidas y otros materiales de embalaje, ampliamente utilizados en Industrias de películas plásticas, envases, productos farmacéuticos, alimentos,

agencias de inspección, institutos de investigación, universidades, etc.

Probador electrónico de tracción GBPI Cumple con los siguientes estándares

GB/T8946, GB 8808, GB 13022, GB/T1040, GB4850, GB/T7753, GB/T7754, GB/T453, GB/T17200, GB/T16578.1, QB/T1130, GB/T 2791, GB/T 2790, GB/T 2792, GB/T 7122, GBT 10004, GB/T 17590, JJG 139, GB/T 6344, GB 10808, YBB00112003, YBB00102003, YBB00132002, YBB00202004, ASTM D828, ASTM E4, ASTM D882, ASTM D1938, ASTM D3330, ASTM F88, ASTM F904, ISO 37, JIS P8113, QB/T 2358

Especificaciones técnicas de UTM

Rango de fuerza	0~500N (0~3000N Opcional), 1500% alargamiento
Precisión de fuerza	dentro $\pm 0.5\%$ del valor mostrado (grado 0.5)
Prueba de velocidad	0-500mm/min (velocidades infinitamente variables)
Desplazamiento	dentro $\pm 0.5\%$ del valor mostrado
Rango de ancho de prueba	30mm
Rango de distancia de viaje	800mm
Tamaño del instrumento	600×600×1300mm
Poder	1000W
Peso	70kg

Video

COTECNO